


Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 1Mstr DP RS232

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1365

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 Zaslon



Območje uporabe

Uporaba	decentralizirani krmilnik; Prehod PROFIBUS DP
---------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Stopnja izolacije [V]	500
Poraba toka [mA]	< 500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	10
Maks. poraba moči [VA]	10
Število glavnih enot AS-i	1
Ločitev potencialov	da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232; PROFIBUS
------------------------	-----------------



Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Standardni prenos		EN 50170
Stopnja prenosa		12 MBaud
Zapisnik		Profibus DP
Vrsta uporabe		prenos podatkov
Opomba o vmesnikih		diagnostična funkcija
RS232		
Število vmesnikov R232		1
Stopnja prenosa		9600...115200 Baud
Vrsta spojnika		RJ11
Vrsta uporabe		programiranje
Opomba o vmesnikih		električno izolirano
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1
Profil AS-i master		M3
AS-i certifikat		61103
Mehanski podatki		
Teža	[g]	544,4
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		aluminij; jeklena pločevina pocinkano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
		celoten grafični LCD zaslon
Opombe		
Embalazna enota		1 Kosov



Prehod vmesnika AS-i PROFIBUS DP

ControllerE 1Mstr DP RS232

Električni priključek

Priključek

