


VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	21,6...28,4 DC
Poraba toka [mA]	200
Ločitev potencialov	ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2



VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Oskrba z napetostjo [V]	21,6...28,4
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	500
Visoka stopnja preklopa [V]	11...30
Nizka stopnja preklopa [V]	-3...5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
------------------------	---------

IO-Link Master

Vrsta prenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.0
Število vrat razreda A	4

PROFIBUS

Stopnja prenosa	9,6...12000 kBit/s
-----------------	--------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...55
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Odpornost na šoke	IEC 60068-2-27	
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	deli 2-6 / IEC 68, deli 2-27

Mehanski podatki

Teža [g]	287
Materiali	ohišje: PA 6; zatesnilna spojina: PU; Kontaktna tipala: medenina pozlačeno

Opombe


Napotki	stara serija izdelkov
Embalažna enota	1 Kosov

VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Električni priključek - PROFIBUS


Spojnik: M12; kodiranje: B



	vtič M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	ni zasedeno
	vtičnica M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	ni zasedeno

Električni priključek - Procesni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi M12
1	24 V DC
2	vhod
3	GND
4	IO-Link / vhod
5	ni zasedeno



VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M8; kodiranje: A



	vtič M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	vtičnica M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND