


VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP 4x2DI M12

stara serija izdelkov



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...29 DC
Poraba toka	[mA]	< 85
Ločitev potencialov		ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 8

Vhodi

Število digitalnih vhodov	8
---------------------------	---



VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP 4x2DI M12

Oskrba z napetostjo [V]	20...29
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	500
Visoka stopnja preklopa [V]	11...30
Nizka stopnja preklopa [V]	-3...5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Vmesniki

PROFIBUS

Stopnja prenosa	9,6...12000 kBit/s
-----------------	--------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...55
Skladiščna temperatura [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odpornost proti vibracijam	IEC 68	deli 2-6 / IEC 68, deli 2-27

Mehanski podatki


Teža [g]	296,5
Materiali	ohišje: PA 6; zatesnilna spojina: PU; Kontaktna tipala: medenina pozlačeno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - PROFIBUS

Spojnik: M12; kodiranje: B



	vtič M12 PROFIBUS In
1	ni zasedeno
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	oklopljenje
	vtičnica M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	oklopljenje

VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP 4x2DI M12

Električni priključek - Procesni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



	vtičnica M12
1	Napajanje senzorja +
2+4	Vhod podatkov
3	Napajanje senzorja -
5	ni zasedeno

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M8; kodiranje: A



	vtič M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	vtičnica M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND