

TS335A




Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-300KEKD05...../US/3D

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TS325A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktgenskaper

Mätområde	-20...80 °C	-4...176 °F
-----------	-------------	-------------

Applikation

Speciella egenskaper	skärmad ledning
Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass B; arbetsspänning max. 10 mA)
Media	flytande och gasformiga medier
Minsta insticksdjup [mm]	15

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-20...80 °C	-4...176 °F
Hänvisning till mätområdet	Mätområde för icke-ATEX-applikationer: -20...180 °C / -4...356 °F	

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
-----------------	-----------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 18; (enligt DIN EN 60751)
--------------------------------	-------------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

ATEX-märkning	 II 3D IP 67 T 100 °C X
---------------	--

Mekaniska data

Mått [mm]	Ø 5 / L = 35
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Probdiameter [mm]	5

Anmärkning

Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.
Förpackning	1 antal

TS335A




Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-300KEKD05...../US/3D

Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, Silikon, skärmad

Anslutning



1 = Skärm ej ansluten till kapslingen
Ledarfärger :
WH = vit
BK = svart
RD = röd