




Univerzalni modul vmesnika AS-i

EMS/Module/4DI/CCT



1 prostor za nalepko



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	200
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	160
Visoki vhodni tok	[mA]	> 5
Nizki vhodni tok	[mA]	< 3
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65



Univerzalni modul vmesnika AS-i

EMS/Module/4DI/CCT

Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
Karakteristike AS-i						
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.0.F				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]		0		
AS-i ID kode		[hex]		0.F		
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		dodelitev	I-1	I-2	I-3	I-4
Mehanski podatki						
Teža		[g]		182		
Vrsta montaže		AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG				
Materiali		PA 6-GF30; nerjavno jeklo (1.4305 / 303)				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		napake		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rumeno		
Električni priključek						
Priključek za povezavo modula		ploski kabel				
Opombe						
Embalažna enota		1 Kosov				
Električni priključek						
kletkaste vzmetne sponke:						
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:						