

TT1150




Temperaturprobgivare

TT-100KBBD08- I/US/ IV

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TT1250 eller TT1050

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Kontaktområde

L = Längd mätsond motsvarar installationslängd EL



Produkttegenskaper

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Inbyggnadslängd EL [mm]	160	

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Tryckhållfasthet [bar]	160	
Minsta insticksdjup [mm]	15	

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L	[mm]	160	
Mätområde		-40...150 °C	-40...302 °F

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	1 / 3; (enligt DIN EN 60751)
--------------------------------	------------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Hänvisning till omgivningstemperatur	Kontaktområde
Lagringstemperatur [°C]	-40...100
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	0,047
----------	-------

TT1150



Temperaturprobgivare

TT-100KBBD08- I/US/ IV

Mått	[mm]	Ø 8
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Probdiameter	[mm]	8
Inbyggnadslängd EL	[mm]	160

Anmärkning

Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

