

TT2181




Temperaturprobgivare

TT-200KBBD08- I/US/ IV

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TT2281 eller TT2081

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Kontaktområde

L = Längd mätsond motsvarar installationslängd EL



Produktgenskaper

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
Inbyggnadslängd EL [mm]	260	

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Tryckhållfasthet [bar]	160	
Minsta insticksdjup [mm]	15	

Elektriska data

Skyddsklass	III	
-------------	-----	--

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	260	
Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
-----------------	-----------------------------------	--

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	1 / 3; (enligt DIN EN 60751)	
--------------------------------	------------------------------	--

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80	
Hänvisning till omgivningstemperatur	Kontaktområde	
Lagringstemperatur [°C]	-40...100	
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K	

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
--------------	-------------------	--------------



Temperaturprobdivare

TT-200KBBD08- I/US/ IV

Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
--------------------	------------------	--------------------

Mekaniska data

Vikt	[g]	0,066
Mått	[mm]	Ø 8
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Probdiameter	[mm]	8
Inbyggnadslängd EL	[mm]	260

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

