




Vhodni/izhodni modul z IO-Linkom

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K



Odvisno od različice so nekatere lučke LED neaktivne



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Poraba toka	[mA]	100; (US)
Zaščitni razred		III
Dodatno napajanje	[V]	18...30 DC; (UA)
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja	[mA]	3600; (UA)
Vhodi/izhodi		
Skupno število vhodov in izhodov		16



Vhodni/izhodni modul z IO-Linkom

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 16; Število digitalnih izhodov: 16	
Vhodi			
Število digitalnih vhodov		16; (možnost konfiguracije)	
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP; (Tip 3 (IEC 61131-2))	
Napajanje senzorja vhodov		UA	
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30	
Visoki vhodni tok	[mA]	2...15	
Nizki vhodni tok	[mA]	0...1,5	
Visoka stopnja preklopa	[V]	11...28	
Nizka stopnja preklopa	[V]	0...5	
Izhodi			
Število digitalnih izhodov		16; (možnost konfiguracije)	
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	1800	
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo	[A]	3,6; (maks. tokovna obremenitev na segment: 1800 mA)	
Zaščita pred kratkim stikom		da	
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		UA	
Vmesniki			
Komunikacijski vmesnik		IO-Link	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Vrsta prenosa		COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link - revizija		1.1	
SIO-način		ne	
Potreben razred glavnega vhoda		B	
Min. čas procesnega cikla	[ms]	4	
Podprta DeviceID-ji		Način obratovanja	ID naprave
		default	1409
Napotek		Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...60	
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90	
Maks. nadmorska višina	[m]	2000	
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 69K; (delovanje z zaščitnimi kapicami iz nerjavnega jekla: IP 69K)	
Stopnja zaščite (NEMA 250)		6P	
Stopnja umazanosti		2	
Kemični medij		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA



Vhodni/izhodni modul z IO-Linkom

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	

Mehanski podatki		
Teža	[g]	482,326
Mere	[mm]	26 x 59,3 x 208
Materiali	ohišje: PA sivo; vtičnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Tesnilni material	EPDM	


Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	napaka	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, rumeno

Pribor	
Dodatki (izbirno)	zaporna kapica za vtičnice M12

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - IO-Link


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	+ 24 V DC (UA)
3	GND (US)
4	IO-Link
5	GND (UA)

Električni priključek - vhodi/izhodi

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: EPDM





Vhodni/izhodni modul z IO-Linkom

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

X1.0...X1.7

1	+ 24 V DC (UA)
2	I/O2
3	GND (UA)
4	I/O1
5	ni zasedeno