

AL2321



Vhodni/izhodni modul z IO-Linkom

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67



Odvisno od različice so nekatere lučke LED neaktivne



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC
Poraba toka	[mA]	1100; (US)
Zaščitni razred		III
Vhodi/izhodi		
Skupno število vhodov in izhodov		16
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 16; Število digitalnih izhodov: 16
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		16; (možnost konfiguracije)



Vhodni/izhodni modul z IO-Linkom

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP; (Tip 3 (IEC 61131-2))
Napajanje senzorja vhodov	US
Oskrba z napetostjo [V]	18...30
Visoki vhodni tok [mA]	2...15
Nizki vhodni tok [mA]	0...1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	11...28
Nizka stopnja preklopa [V]	0...5

Izhodi	
Število digitalnih izhodov	16; (možnost konfiguracije)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A]	1
Zaščita pred kratkim stikom	da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	US

Vmesniki					
Komunikacijski vmesnik	IO-Link				
Standard SDCI	IEC 61131-9				
Vrsta prenosa	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link - revizija	1.1				
SIO-način	ne				
Potreben razred glavnega vhoda	A				
Min. čas procesnega cikla [ms]	4				
Podprta DeviceID-ji	<table> <tr> <th>Način obratovanja</th><th>ID naprave</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1314</td></tr> </table>	Način obratovanja	ID naprave	default	1314
Način obratovanja	ID naprave				
default	1314				
Napotek	Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«				

Pogoji okolja					
Temperatura okolice [°C]	-25...60				
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70				
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90				
Maks. nadmorska višina [m]	2000				
Zaščita	IP 65; IP 67				
Stopnja zaščite (NEMA 250)	6P				
Stopnja umazanosti	2				
Kemični medij	<table> <tr> <td>ISO 16750-5</td><td>AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA</td></tr> <tr> <td>NEMA 250 5.13.1</td><td>AA</td></tr> </table>	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA	NEMA 250 5.13.1	AA
ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA				
NEMA 250 5.13.1	AA				

Dovoljenja/preverjanja							
EMC	<table> <tr> <td>EN 61000-6-2</td><td></td></tr> <tr> <td>EN 61000-6-3</td><td></td></tr> <tr> <td>IEC 61131-9</td><td></td></tr> </table>	EN 61000-6-2		EN 61000-6-3		IEC 61131-9	
EN 61000-6-2							
EN 61000-6-3							
IEC 61131-9							
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27						
Odpornost proti vibracijam	<table> <tr> <td>DIN EN 60068-2-64</td><td></td></tr> <tr> <td>DIN EN 60068-2-6</td><td></td></tr> </table>	DIN EN 60068-2-64		DIN EN 60068-2-6			
DIN EN 60068-2-64							
DIN EN 60068-2-6							



Vhodni/izhodni modul z IO-Linkom

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

MTTF	[Let]	46
------	-------	----

Mehanski podatki

Teža	[g]	435,932
Mere	[mm]	26 x 59,3 x 208
Materiali	ohišje: PA oranžno; vtičnica: medenina ponikljano	
Tesnilni material	FKM	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	napaka	1 x LED, rdeče
	funkcija	1 x LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	zaporna kapica za vtičnice M12
-------------------	--------------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - IO-Link

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ni zasedeno
3	GND (US)
4	IO-Link

Električni priključek - vhodi/izhodi

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Tesnilo: FKM



X1.0...X1.7

1	+ 24 V DC (US)
2	I/O2
3	GND (US)
4	I/O1
5	ni zasedeno