


ANT435



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF INRWIDUS03



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19,2...28,8 DC; (Oskrbovanje samo prek enote za analizo DTE10x (skladno z EN 60950-1))
Poraba toka [mA]	< 50
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Standard RFID	ISO 15693

Območje zaznavanja

Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm]	160
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm]	120
Razmak do oznake ID [mm]	≤ 45

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	DATA / DTE10x
------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, neprekinjeno)
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mehanski podatki

Teža [g]	175,8
----------	-------



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF INRWIDUS03

Ohišje	cilindrično
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	ohišje: legirano jeklo; Zaščitni pokrov: PPS

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave	Matica 2 x M30 x 1,5
-----------------	----------------------

Opombe

Opombe	Singapur Ni odobreno za delovanje, samo za izvoz.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

