


Vmesnik AS-i varnostnega monitorja

Safety mon/1 ch. enhan. net

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC032S

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	15
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	45
Najvišji vklopni tok	[mA]	600

Vmesniki

RS232

Stopnja prenosa	9600 Baud
-----------------	-----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-30...70
Zaščita	IP 20; (Primerno le za uporabo v električnih upravljalnih prostorih ali krmilnih omaricah z minimalno stopnjo zaščite IP54.)	

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



Vmesnik AS-i varnostnega monitorja

Safety mon/1 ch. enhan. net

Varnostne karakteristike	
Ustreza zahtevam	ISO 13849-1: 2015 PL e IEC 61508 SIL 3
Življenjska doba TM (Mission Time) [h]	175200
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj)	20 let
Karakteristike AS-i	
AS-i profil	7.F
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	F
AS-i certifikat na čakanju	da
Mehanski podatki	
Teža [g]	384
Materiali	PA črn
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
AS-i +	Priključek AS-i
AS-i -	Priključek AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Varni izhod vmesnika AS-i za spremljanje ali povezavo aktuatorja z drugim omrežjem AS-i
L+	+24V DC napajanje
M	GND referenčna ozemljitev
FE	funkcijska ozemljitev
1.Y1	EDM 1 tokokrog za povratne informacije o vhodu/izhodni tokokrog 1
1.Y2	začetni vhod izhodni tokokrog 1
1.13	izhod preklopnega elementa 1 izhodni tokokrog 1
1.14	izhod preklopnega elementa 1 izhodni tokokrog 1
1.23	izhod preklopnega elementa 2 izhodni tokokrog 1
1.24	izhod preklopnega elementa 2 izhodni tokokrog 1
1.32	Varnost vklopljena/izhod signala izhodni tokokrog 1
2.Y1	EDM2 tokokrog za povratne informacije o vhodu/izhodni tokokrog 2
2.Y2	začetni vhod izhodni tokokrog 2
2.32	Varnost vklopljena/izhod signala 2 izhodni tokokrog 2