


Prehod vmesnika AS-i DeviceNet s krmilnikom PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC1324

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Programirljivi vmesnik RS232C
2 DeviceNet vmesnik



Območje uporabe

Uporaba

Uporaba kot mini krmilnik in gateway

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	22...30 DC; (24 DC ; po PELV)
Stopnja izolacije	[V]	500
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	80
Maks. poraba moči	[VA]	10
Ločitev potencialov		da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	RS232
------------------------	-------

RS232

Število vmesnikov R232	1
Stopnja prenosa	4800...62400 Baud
Vrsta spojnika	SUB-D
Vrsta uporabe	programiranje



Prehod vmesnika AS-i DeviceNet s krmilnikom PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita		IP 20
Karakteristike AS-i		
Profil AS-i master		M1
AS-i certifikat		22504
Mehanski podatki		
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Materiali		aluminij
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	kontrola funkcije	2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
vijačne objemke: 7 x		
Priključek		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE