



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/3-CHANNEL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 100 x 110

Območje uporabe

Uporaba	ocenjevanje zaporedja impulzov glede na doseganje minimalne hitrosti vrtenja v obratih; centrifuge; mešalniki
---------	---

Električni podatki

Nazivna napetost AC [V]	< 230
Nazivna napetost DC [V]	24
Toleranca nazivne napetosti [%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%]	10
Nazivna frekvenca AC [Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC [V]	24

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 3
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Število relejnih izhodov	3
Obremenljivost kontakta	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [Imp/min]	50...500
--------------------------------	----------

Natančnost / odstopanja

Histereza [% Sr]	< 5
Ponovljivost [% Sr]	< 5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...55
--------------------------	--------



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/3-CHANNEL

Zaščita	IP 40	
Terminali stopnje zaščite	IP 20	
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere [mm]	75 x 100 x 110	
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Opombe	*) posebna zasnova	
Električni priključek		
terminali: ...2.5 mm²		
Priključek		