
DD0023

Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/110VAC/10-10K

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico

CE

Značilnosti izdelka		
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Območje uporabe		
Uporaba		univerzalno vrednotenje zaporedij impulzov glede na previsoko ali prenizko hitrost; nadzor hitrosti vrtenja
Električni podatki		
Nazivna napetost AC	[V]	< 110
Nazivna napetost DC	[V]	24
Toleranca nazivne napetosti	[%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število relejnih izhodov: 1
Izhodi		
Število relejnih izhodov		1
Obremenljivost kontakta		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje	[Imp/min]	10...10000
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[% Sr]	5...100
Ponovljivost	[% Sr]	1

DD0023

Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/110VAC/10-10K

Odzivni časi			
Začetna premostitev	[s]	0,5...15	
Programska oprema/programiranje			
Poravnava preklopne točke		fina nastavitev znotraj območja preko potenciometra	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-20...70	
Zaščita		IP 40	
Terminali stopnje zaščite		IP 20	
Mehanski podatki			
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere	[mm]	75 x 55 x 110	
Materiali		plastika	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	LED, zeleno
		obratovanje	1 x LED, zeleno
Električni priključek			
Priključek			

