


Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2410

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Uporaba

namestitev na terenu

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

26,5...31,6 DC

Poraba toka

[mA]

< 242

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih vhodov: 4

Vhodi

Število digitalnih vhodov

4

Vhodni tokokrog digitalnih vhodov

PNP

Napajanje senzorja vhodov

AS-i

Oskrba z napetostjo

[V]

20...30

Maks. stopnja skupnega toka vhodov

[mA]

200

Visoki vhodni tok

[mA]

> 5

Nizki vhodni tok

[mA]

< 1,5

Visoka stopnja preklopa

[V]

> 10

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki

da



Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12


Izhodi						
Električna izvedba		AS-i				
Pogoji okolja						
Temperatura okolice		[°C]	-25...80			
Zaščita		IP 67				
Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
Karakteristike AS-i						
AS-i profil		S-0.0				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]	0			
AS-i ID kode		[hex]	0			
AS-i certifikat		06601				
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		vtičnica	I-1	I-2	I-3	I-4
		zatič	2+4	2+4	2+4	2+4
Mehanski podatki						
Materiali		PUR				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		funkcija		LED, rumeno		
Opombe						
Embalažna enota		1 Kosov				
Električni priključek						
Kabel: 2 m						
Spojnik: M12; kodiranje: A						
						



Modul vmesnika AS-i CompactLine

CompactModule 4DI M12

Priključek



1	Napajanje senzorja L+
2+4	premoščeno Vhod podatkov
3	Napajanje senzorja L-