

Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/WINDOW

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitve DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110

Območje uporabe

Uporaba	univerzalno vrednotenje zaporedij impulzov glede na previsoko ali prenizko hitrost; nadzor hitrosti vrtenja
---------	---

Električni podatki

Nazivna napetost AC [V]	< 230
Nazivna napetost DC [V]	24
Toleranca nazivne napetosti [%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%]	10
Nazivna frekvenca AC [Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 2
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Število relejnih izhodov	2
Obremenljivost kontakta	17 V DC / 10 mA ... 24 V DC / 200 mA

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [Imp/min]	20...200
--------------------------------	----------

Natančnost / odstopanja

Histereza [% Sr]	> 5
Opomba o histerezi	fiksno nastavljeno



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/WINDOW

Ponovljivost	[% Sr]	1
Odzivni časi		
Začetna premostitev	[s]	0,5...15
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	fina nastavitve znotraj območja preko potenciometra	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Vhodni signal	1 x LED, rumeno
	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
Električni priključek		
Priključek		