


Modul napajanja za elektronski tokovni odklopnik

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DF2101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 prostor za nalepko
- 2 status LED
- 3 pritiski terminali IO-Link
- 4 pritiski terminal 0 V
- 5 pritiski terminal 24 V DC



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	skladno s SELV/PELV
Nazivna napetost DC	[V]	24
Vhodna napetost DC	[V]	19,2...30
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC)	[ms]	10
Vhodni tok (nazivna napetost 24 V DC)	[A]	40
Tok zaprtega tokokroga	[mA]	10

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik		IO-Link
Min. čas procesnega cikla	[ms]	650

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...70
Zaščita		IP 20; (na čelni strani)



Modul napajanja za elektronski tokovni odklopnik

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Stopnja umazanosti	2
--------------------	---

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje

Mehanski podatki

Teža	[g]	72,5
Mere	[mm]	80 x 12,5 x 98

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	status	1 x LED, rdeča/zelena/oranžna
--------	--------	-------------------------------

Električni priključek

pritisni terminali:

stična ročica/trak:

Priključek

