DI0001


Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DI0101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka		
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	10
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Območje uporabe		
Uporaba		preprosto vrednotenje vrtenja in linearnega premikanja glede na prenizko hitrost; blokiranje
Električni podatki		
Nazivna napetost AC	[V]	20...250
Nazivna napetost DC	[V]	20...250
Odpornost na napačno polarnost		ne
Izhodi		
Skupno število izhodov		1
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	6,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	6
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

DI0001

Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	10	
Prilagodljivo območje zaznavanja		ne	
Območje merjenja/nastavitve			
Nastavitveno območje	[Imp/min]	5...300	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	10	
Odzivni časi			
Začetna premostitev	[s]	12	
Maks. dušilna frekvenca	[Imp/min]	1500	
Programska oprema/programiranje			
Poravnava preklopne točke		večstopenjski potenciometer	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	255,8	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Oznaka navoja		M30 x 1,5	
Materiali		medenina posebno prevlečeno; PBT	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	50	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, zeleno
Električni priključek			
Potrebna zaščita		miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje	
Opombe			
Opombe		Priporočilo Preverite varno delovanje enote po kratkem stiku.	

DI0001


Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek



Napotek	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A (hitro delovanje)
	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro