




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Značilnosti izdelka	
Število vhodov in izhodov	Število vhodov Pt100: 4
Merilno območje	[°C] -200...850
Območje uporabe	
Uporaba	namestitev na terenu
Električni podatki	
Obratovalna napetost	[V] 26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA] 80
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A] 0,08
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število vhodov Pt100: 4
Vhodi	
Število vhodov Pt100	4
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
Število analognih vhodov	povezava 2- in 4-žilnih senzorjev
Ločljivost analognega vhoda	16 / 0,1 °C



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Območje merjenja/nastavitve		
Merilno območje	[°C]	-200...850
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[Let]	140
Karakteristike AS-i		
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja; Naslavljanje IR možno	
Profil AS-i master	M3; M4	
AS-i profil	S-7.3.E	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mehanski podatki		
Teža	[g]	205,55
Vrsta montaže	AS-vmesnik za spodnje dele PK	
Materiali	PBT	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,6...0,8
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno Kanali AI1...AI4
	obratovanje	LED, zeleno Napetost AS-i - AS-i
	napake	LED, rdeče
Električni priključek		
Priključek za povezavo modula	ploski kabel	
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	S+
2	analogni vhod
3	S-
4	analogni izhod 0V
5	funkcijska ozemljitev