


Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	10
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Območje uporabe

Uporaba	preprosto vrednotenje vrtenja in linearnega premikanja glede na prenizko hitrost; blokiranje
---------	--

Električni podatki

Nazivna napetost DC [V]	10...36
Poraba toka [mA]	< 15
Odpornost na napačno polarnost	da

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	250
Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	10
Prilagodljivo območje zaznavanja	ne

Območje merjenja/nastavitve


Nastavitveno območje [Imp/min]	30...3000
--------------------------------	-----------



Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	10
Odzivni časi		
Začetna premostitev	[s]	15
Maks. dušilna frekvenca	[Imp/min]	15000
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	večstopenjski potenciometer	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		medenina posebno prevlečeno; PBT
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	50
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
Električni priključek		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Priključek		



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro