


VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP 4AO (C) M12

stara serija izdelkov



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...29 DC
Poraba toka	[mA]	< 115
Ločitev potencialov		ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Izhodi

Število analognih izhodov	4
---------------------------	---



VI-modul za terensko uporabo

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Analogni izhod toka	[mA]	4...20
Maks. obremenitev	[Ω]	500
Dokaz kratkega stika		da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		od obremenitvene napetosti

Natančnost / odstopanja

Merilna napaka	[% od končne vrednosti]	< ± 0,3
----------------	-------------------------	---------

Vmesniki

PROFIBUS

Stopnja prenosa	9,6...12000 kBit/s
-----------------	--------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...55
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odpornost proti vibracijam	IEC 68	deli 2-6 / IEC 68, deli 2-27

Mehanski podatki


Teža	[g]	300,5
Materiali	ohišje: PA 6; zatesnilna spojina: PU; Kontaktna tipala: medenina pozlačeno	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - PROFIBUS

Spojnik: M12; kodiranje: B



	vtič M12 PROFIBUS In
1	ni zasedeno
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	oklopljenje
	vtičnica M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	žica A
3	GND
4	žica B
5	oklopljenje




VI-modul za terensko uporabo


FieldModuleDP 4AO (C) M12

Električni priključek - Procesni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



Priključek



	vtičnica M12 Izhodi
1	Izhod +
2	24 V DC UL
3	Izhod GND
4	GND
5	oklopljenje

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: M8; kodiranje: A



	vtič M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	vtičnica M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND