




Modul PCB vmesnika AS-i

Circuit board

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Uporaba	Vgradbeno ohišje
---------	------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 200
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	0,18
Watchdog integriran		da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	180
Visoki vhodni tok [mA]	> 1,5
Nizki vhodni tok [mA]	< 5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	4
Območje napetosti DC [V]	30...18
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	100; (upoštevajte tokovno obremenitev za vse vhode in izhode)
Dokaz kratkega stika	da
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	AS-i

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
---------------------	------	----------



Modul PCB vmesnika AS-i

Circuit board

Zaščita	IP 00
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1					
Razširjeni način naslavljanja	ne					
Profil AS-i master	M2; M3; M4					
AS-i profil	S-7.0.F					
V/I-konfiguracija AS-i	7					
AS-i ID kode	0.F					
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3	
	vhod	I-1	I-2	I-3	I-4	
	Izhod	O-1	O-2	O-3	O-4	
Alokacija bitov parametra	Bit parametra	funkcija				
	P0	ni v uporabi				
	P1	ni v uporabi				
	P2	ni v uporabi				
	P3	ni v uporabi				

Mehanski podatki

Teža [g]	28,7
----------	------

Opombe

Opombe	Modul AS-i je rešitev PCB za podrejeno enoto AS-i; napajanje prek AS-i. Funkcija nadzorne enote izklopi izhode, če ni komunikacije na liniji vmesnika AS-i.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

vijačne objemke:

1	AS-i +
2	AS-i -
3	off
4	+
5	0V
6	Izhod 4
7	vhod 4
8	0V
9	Izhod 3
10	vhod 3
11	0V
12	Izhod 2
13	vhod 2
14	0V
15	Izhod 1
16	vhod 1
17	+
18	n.c.