


Modul za zaščito tokokroga za neprekinjeno napajanje

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 LED lučke napake
- 2 tipka vklop/izklop/ponastavitev
- 3 Signalna vtična povezava
- 4 status LED



Električni podatki

Nazivna napetost DC	[V]	24
Vhodna napetost DC	[V]	18...30
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	4
Opomba o maks. izhodnem toku	[A]	4 x 4
Vhodni tok (nazivna napetost 24 V DC)	[A]	16
Vhodna napetost je potrebna za preklop na izhode	[V]	21,4
Tok zaprtega tokokroga	[mA]	43
Izguba moči (nazivna napetost 24 V DC)	[W]	1,8
Izguba moči pri delovanju z odprtim tokokrogom	[W]	1
Zaščita pred povratnim podajanjem	[V]	30

Izhodi

Aktivacija stopnje zaščite vhodne napetosti	[V]	21,4
Izhodni tok, skupni	[A]	16
Omejitev izhodnega toka	[A]	19,9



Modul za zaščito tokokroga za neprekinjeno napajanje

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Padec napetosti med vhodom in izhodom [mV]	101
Kapacitivnost obremenitve na izhod [mF]	57
Kapacitivnost obremenitve, skupna [mF]	57

Odzivni časi

Zamik vklopa izhodov [ms]	270
Časi izklopa pri 2 x nazivnem toku [s]	1
Časi sprožitve v primeru kratkih stikov [ms]	5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Skladiščna temperatura [°C]	-40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	95; (nekondenzirajoč)
Zaščita	IP 20
Stopnja umazanosti	2

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V 0,15...80 MHz
Odpornost na vibracije	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Odpornost na šoke	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Mehanski podatki

Teža [g]	203
Mere [mm]	75 x 45 x 91
Materiali	PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	preobremenitev izhoda	4 x LED, rdeče
	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	vtični navojni terminali, za signalne žice
-----------------	--

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

, signalni vodniki: 0,25...1,5 mm²



Modul za zaščito tokokroga za neprekinjeno napajanje

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, Oskrbovalni vodi: 0,25...6 mm²

Priključek

