


Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DN1031

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Območje vhodne napetosti AC	[V]	100...240
Izhodna napetost DC	[V]	24...28
Zaščitni razred		I; (IEC 61140)
Izhodna napetost	[V]	nastavljivo
Toleranca izhodne napetosti	[%]	2
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	2,1
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[mV]	50
Učinkovitost (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	1 (60...70 °C)
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Zanesljivost signala DC OK	24 V DC (30 mA)

Pogoji okolja


Temperatura okolice	[°C]	-10...70
Zaščita		IP 20



Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	332,4
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 (EN 60715))
Mere	[mm]	45 x 83 x 96
Materiali		PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
vzmetni spončni terminali: ...2,5 mm²		
Priključek		



- | | |
|---|------------|
| 1 | primarno |
| 2 | sekundarno |