


Preklopni del omrežja 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

stara serija izdelkov



- 1 LED DC-ok
- 2 potenciometer



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	100...240
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Območje vhodne napetosti AC	[V]	85...264
Izhodna napetost DC	[V]	12...15
Zaščitni razred		I
Izhodna napetost	[V]	nastavljivo
Toleranca izhodne napetosti	[%]	2
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	4,5
Maks. izhodni tok pri maks. izhodni napetosti	[A]	3,6
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[mV]	50
Učinkovitost (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

Izhodi


Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Preklopni del omrežja 12 V DC


PSU-1AC/12VDC-4.5A

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-10...70
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-1	odpornost na motnje
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-4	
Odpornost na šoke	IEC 60068-2-27	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	320
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 (EN 60715))
Materiali		PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
vijačne objemke: ...6 mm ²		
Priključek		



diagrami in grafikoni


Blok diagram




Preklopni del omrežja 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A


značilnosti izhoda



značilna krivulja za stopnjo učinkovitosti/izgubo moči



značilna črta za znižanje



DN1023



Preklopni del omrežja 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

značilna črta za čas medpomnjenja
napajanja

