




Univerzalni modul vmesnika AS-i

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	230
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	200
Visoki vhodni tok	[mA]	> 5
Nizki vhodni tok	[mA]	< 3
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da



Univerzalni modul vmesnika AS-i

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Izhodi					
Število digitalnih izhodov	4				
Tokokrog	PNP				
Območje napetosti DC [V]	24; (po PELV)				
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (DC-12 / DC-13)				
Dokaz kratkega stika	da				
Galvansko ločeno	da				
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	AUX				
Pogoji okolja					
Temperatura okolice [°C]	-25...60				
Zaščita	IP 65				
Dovoljenja/preverjanja					
EMC	EN 50295				
Karakteristike AS-i					
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.F.F				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7				
AS-i ID kode [hex]	F.F				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	dvosmerno	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Alokacija bitov parametra	Bit parametra	funkcija			
	P0	nadzorna enota za vse izhode	:	aktivirano	* / dezaktivirano
	P1	ni v uporabi			
	P2	ni v uporabi			
	P3	ni v uporabi			
Mehanski podatki					
Teža [g]	317				
Vrsta montaže	AS-i vmesnik na spodnje dele PK-E ali PG				
Materiali	PA 6-GF30; nerjavno jeklo (1.4305 / 303)				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje			LED, zeleno	
	funkcija			LED, rumeno	
Električni priključek					
Priključek za povezavo modula	ploski kabel				
Opombe					
Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.				
Embalažna enota	1 Kosov				
Električni priključek					
kletkaste vzmetne sponke:					
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E / PG:					