


Preklopni del omrežja 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 potenciometer



Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	10
Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	47...63
Območje vhodne napetosti AC	[V]	100...240
Izhodna napetost DC	[V]	24...28
Zaščitni razred		II; (IEC 61140)
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	< 0,38
Izhodna napetost	[V]	nastavljivo
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	2,5
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[mV]	50
Učinkovitost (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Zunanja zaščita vhoda		10 A; B
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Izhodi


Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Zanesljivost signala DC OK	24 V DC (30 mA)



Preklopni del omrežja 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	335
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 (EN 60715); prosti prostor za konvekcijsko hlajenje 30 mm)
Mere	[mm]	90 x 45 x 100
Materiali		PC ABS
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	DC-ok	1 x LED, zeleno
Opombe		
Opombe		Izhodna napetost skladno s SELV, PELV
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
kletkaste vzmetne sponke:		
Priključek		



- 1: primarno
2: sekundarno