




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 uvodnica naslavljanja



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 235
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4; (dvosmerno)
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	10...30; (po PELV)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 00; IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

AS-i profil	S-7.0
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	0
AS-i certifikat	05001

Mehanski podatki

Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico
Materiali	PA; PVC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek

