




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2257
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 235
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4	
Vhodi		
Število digitalnih vhodov	4; (dvosmerno)	
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP	
Napajanje senzorja vhodov	AS-i	
Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	200
Visoki vhodni tok	[mA]	> 5
Nizki vhodni tok	[mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da	



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Izhodi		
Električna izvedba	AS-i	
Število digitalnih izhodov	4	
Tokokrog	PNP	
Območje napetosti DC [V]	10...30; (po PELV)	
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	2000	
Dokaz kratkega stika	da	
Galvansko ločeno	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Zaščita	IP 20	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
AS-i profil	S-7.0	
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7	
AS-i ID kode [hex]	0	
AS-i certifikat	05001	
Mehanski podatki		
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico	
Materiali	PA; PVC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Priključek		

