


DSU100



Pomnilnik podatkov z IO-Linkom

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Območje uporabe

Uporaba hramba podatkov prek IO-Linka

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Poraba toka [mA]	< 50
Zaščitni razred	III
Velikost pomnilnika [bit]	1042432
Tip pomnilnika	FRAM
Maks. cikli branja	neomejeno
Maks. cikli pisanja	neomejeno

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profili	Smart Sensor: Device Identification
SIO-način	ne
Potreben razred glavnega vhoda	A
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja default
	ID naprave 1423

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja



Pomnilnik podatkov z IO-Linkom

DSU____KQRWIOUS03

Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Odobritev UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	Številka datoteke UL	E205959

Mehanski podatki

Teža	[g]	59,8
Ohišje		kvadrato
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	20 x 7 x 48
Materiali		PBT; TPU; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	Dostop do pomnilnika	1 x LED, rumeno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

