




RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom CAN in protokolom SAE J 1939

DTMHF IBRWCJUS03



Območje uporabe

Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	9...32 DC
Poraba toka [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Standard RFID	ISO 15693

Območje zaznavanja

Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm]	120
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm]	60
Razmak do oznake ID [mm]	≤ 30

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	CAN
CAN	
Zapisnik	J1939

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Skladiščna temperatura [°C]	-40...85
Zaščita	IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [Let]		477



RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom CAN in protokolom SAE J 1939

DTMHF IBRWCJUS03

Mehanski podatki		
Teža	[g]	198,5
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		ohišje: legirano jeklo; Zaščitni pokrov: PPS; LED okno: PEI

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	komunikacija z vodilom CAN	1 x LED, rdeče
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1	ni zasedeno
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L