


RFID glava za branje/pisanje HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED stanje obratovanja
 2 LED prikazovalnik
 3 Namestitveni navoj: M4 največja globina vstavljanja: 15 mm



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Tajvan; Indija; Kitajska; Izrael
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	9...32 DC
Poraba toka [mA]	< 150; (24 V)
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56

Območje zaznavanja

Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm]	900
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm]	1200
Razmak do oznake ID [mm]	nanašajoč se na ID tag E80384 : < 190

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	CAN
Zapisnik	CANopen

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67


Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / udarec
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID glava za branje/pisanje HF

DTCHF HLRWCOUS03

Mehanski podatki		
Teža	[g]	458,5
Mere	[mm]	120 x 50 x 113
Materiali	PBT; PC; legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleni/rdeči CANopen vmesnik
		1 x LED prikazovalnik, rumeno TAG-komunikacija
Opombe		
Opombe	Za razmake do drugih oznak ID poglej pripadajoči podatkovni list (E803xx)	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
1	ni zasedeno	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	