


Kompaktna naprava RFID z vmesnikom fieldbus

DTRHF HLRWENUS03



- 1 LED stanje obratovanja
 2 LED prikazovalnik vmesnik fieldbus
 3 Namestitveni navoj M4 največja globina vstavljanja 15mm



Območje uporabe

Radijska odobritev za

ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Kitajska; Južna Koreja; Japonska; Tajvan; Singapur; Malezija; Indija

Opomba glede radijske odobritve

Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA]	500
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Standard RFID	ISO 15693

Izhodi

Obremenljivost toka po izhodu [mA]	100; (max.)
------------------------------------	-------------

Območje zaznavanja

Razdalja sprednje glave za pisanje/branje	[mm]	600		
Razdalja stranske glave za pisanje/branje	[mm]	850		
Opomba o razdalji glave za pisanje/branje		100%		moč prenosa
Razmak do oznake ID	[mm]	50-milimetrski transponder	:	≤ 150
		kartica ISO	:	≤ 180

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	Ethernet
------------------------	----------

Ethernet - TCP/IP

Zapisnik	TCP/IP
----------	--------



Kompaktna naprava RFID z vmesnikom fieldbus

DTRHF HLRWENUS03

Tovarniške nastavitve	IP-naslov: 192.168.0.79
	Maska submreže: 255.255.255.0
	IP naslov gateway: 192.168.0.100
Vrsta uporabe	Parametriranje; prenos podatkov

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / udarec
		50 g (11 ms) / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[Let]	130

Mehanski podatki		
Teža	[g]	641,5
Mere	[mm]	113 x 118,5 x 50
Materiali		PBT / PC; legirano jeklo; aluminij

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno
	LED prikazovalnik	4 x LED, rumeno moč signala ID tag
	status	2 x LED, zeleni/rdeči vmesnik fieldbus
	status	2 x LED, zelena/rumena Ethernet

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - Ethernet

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Kompaktna naprava RFID z vmesnikom fieldbus

DTRHF HLRWENUS03

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



PWR

1	L+
2	digitalni vhod/izhod 2
3	L-
4	digitalni vhod/izhod 1
5	ni zasedeno