


Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EMS-Base FC V2A



- 1 Kontaktna tipala
2 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC

Izhodi

Električna izvedba AS-i
Obremenljivost kontakta < 2 A

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 67; (odvisno od uporabljenega zgornjega dela: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mehanski podatki

Teža [g] 59,7
Vrsta montaže Tračna in hrbtna stenska montaža
Materiali PBT; nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini v zgornjem delu modula:

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: