


Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EEMS-Base FC Address.socket

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5011

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 ozemljilna oznaka
2 uvodnica naslavljanja

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Dodatno napajanje	[V]	24 DC

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Obremenljivost kontakta	< 2 A

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita	IP 67; (odvisno od uporabljenega zgornjega dela: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Karakteristike AS-i

AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja
-------------------	-----------------------

Mehanski podatki

Ohišje		ohišje za namestitve DIN tirnice
Mere	[mm]	45 x 80 x 20
Materiali		PBT

Opombe

Opombe	priporočeni tulec za ozemljitveni vodnik: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Spodnji del modula je mogoče uporabiti z zgornjimi deli, če je pin 5 vtičnice M12 priključen na funkcijsko ozemljitev (FE).
--------	--



Spodnji del za modul vmesnika AS-i

EEMS-Base FC Address.socket

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini v zgornjem delu modula:

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: