




Kompaktna naprava RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04



Območje uporabe		
Radijska odobritev za		ZDA; Kanada; Mehika
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	19,2...28,8 DC
Poraba toka	[mA]	500
Poraba električnega toka	[W]	8,6
Zaščitni razred		III
Delovna frekvenca	[MHz]	902...928
Standard RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Prenosna moč EIRP	[mW]	200; (največ: 250 mW)
Izhodi		
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	100; (max.)
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP		
Zapisnik		EtherNet/IP
Vrsta uporabe		prenos podatkov
Ethernet - TCP/IP		
Zapisnik		TCP/IP
Tovarniške nastavitve		IP-naslov: 192.168.0.79
		Maska submreže: 255.255.255.0
		IP naslov gateway: 192.168.0.100
Vrsta uporabe		Parametriranje; prenos podatkov
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...55



Kompaktna naprava RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04

Opomba o temperaturi okolice	z montažno ploščo in s hladilnim elementom: -20...60 °C	
Skladiščna temperatura [°C]		-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / udarec
		50 g (11 ms) / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mehanski podatki

Teža [g]	693,3	
Mere [mm]	113 x 118,6 x 50	
Materiali	ohišje: aluminij; PBT / PC; legirano jeklo	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno
	LED prikazovalnik	4 x LED, rumeno moč signala ID tag
	status	2 x LED, zeleni/rdeči vmesnik fieldbus
	status	2 x LED, zelena/rumena Ethernet

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Ethernet

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



DTE902



Kompaktna naprava RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	digitalni vhod/izhod 2
3	L-
4	digitalni vhod/izhod 1
5	ni zasedeno