




RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF GNRWIOUS03



Območje uporabe			
Uporaba		zaznavanje predmetov na transportni opremi	
Radijska odobritev za		ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Južna Afrika; Izrael	
Opomba glede radijske odobritve		Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.	
Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]	19,2...28,8 DC	
Poraba toka	[mA]	< 50	
Zaščitni razred		III	
Delovna frekvenca	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Območje zaznavanja			
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje	[mm]	180	
Razdalja stranske glave za pisanje/branje	[mm]	90	
Razmak do oznake ID	[mm]	nanaša se na značko kovanca : 30 mm; I-CODE SLI	≤ 40
Vmesniki			
Komunikacijski vmesnik		IO-Link	
Vrsta prenosa		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Profili		Smart Sensor: Device Identification	
SIO-način		ne	
Potreben razred glavnega vhoda		A	
Podprta DeviceID-ji		Način obratovanja	ID naprave
		default	967
Pogoji okolja			
Temperatura okolice		[°C]	-20...60



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF GNRWIOUS03

Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mehanski podatki

Teža	[g]	120,5
Ohišje		cilindrično
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 50
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: legirano jeklo; Zaščitni pokrov: PPS; LED okno: PEI

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno

Pribor


V sklopu dobave	Matica 2 x M18 x 1
-----------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

