


RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF IBRWIOUS03



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Kitajska; Singapur; Japonska; Tajvan; Indija
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA]	< 50
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Standard RFID	ISO 15693

Območje zaznavanja

Razmak do oznake ID [mm]	nanaša se na značko kovanca : 30 mm; I-CODE SLI	≤ 30
--------------------------	---	------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Profili	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-način	ne	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	967

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; IP 69K



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF IBRWIOUS03

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Električna zaščita	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mehanski podatki

Teža [g]	197,5
Ohišje	cilindrično
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	ohišje: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Zaščitni pokrov: PPS

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave	Matica 2 x M30 x 1,5
-----------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

