


Kompaktna enota RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED stanje obratovanja
 2 LED prikazovalnik
 3 Namestitveni navoj: M4 največja globina vstavljanja: 15 mm

Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	Kitajska

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Poraba toka [mA]	< 250
Poraba električnega toka [W]	4,8
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	920,5...924,5
Standard RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Prenosna moč EIRP [mW]	200; (največ: 250 mW)

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja default
	ID naprave 1418

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / udarec
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Električna zaščita	EN 61010-2-201	dovod elektrike samo prek tokokrogov PELV


Mehanski podatki

Teža [g]	635,5
----------	-------



Kompaktna enota RFID UHF

DTRUHFA HLRWIOUS04

Mere	[mm]	120 x 50 x 113	
Materiali	PBT; PC; legirano jeklo; aluminij		
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno	
	TAG-komunikacija	4 x LED prikazovalnik, rumeno število značk na terenu	
Opombe			
Embalažna enota	1 Kosov		
Električni priključek			
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A			
			
1 Napajanje senzorja	L+		
2 ni zasedeno			
3 Napajanje senzorja	L-		
4 IO-Link			
5 ni zasedeno			