


DV1001



Trak LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68



Območje uporabe

Uporaba

stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	21,6...26,4 DC
Nazivna napetost DC	[V]	24; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka	[mA]	400
Barva temperature	[K]	4000
Svetlobni tok	[lm]	rdeče: 101,2; zeleno: 188,8; modro: 37; belo: 285,2
Opomba glede svetlobnega toka	[lm]	indikacije svetlobnega toka se nanašajo na en meter traku LED
Tip. življenjska doba	[h]	30000

Vhodi

Vhodni tokokrog digitalnih vhodov

24 V PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...45
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Maks. nadmorska višina	[m]	4000
Zaščita		IP 68
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev

IEC 62471; IEC 62031

Mehanski podatki

Teža	[g]	47,8
Mere	[mm]	265 x 14,2 x 4,5
Materiali		TPU

DV1001



Trak LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stanja signalnega stroja	LED, večbarvno RGB
	montažna luč	LED, belo


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,3 m

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	+ rdeče
2	+ zeleno
3	GND
4	+ belo
5	+ modro

diagrami in grafikoni

