


DV1004



Trak LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



Območje uporabe

Uporaba	stanja signalnega stroja
---------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	21,6...26,4 DC
Nazivna napetost DC	[V]	24; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka	[mA]	1600
Barva temperature	[K]	4000
Svetlobni tok	[lm]	rdeče: 101,2; zeleno: 188,8; modro: 37; belo: 285,2
Opomba glede svetlobnega toka	[lm]	indikacije svetlobnega toka se nanašajo na en meter traku LED
Tip. življenjska doba	[h]	30000

Vhodi

Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	24 V PNP
-----------------------------------	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...45
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Maks. nadmorska višina	[m]	4000
Zaščita		IP 68
Stopnja umazanosti		2

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	IEC 62471; IEC 62031
-----------	----------------------

Mehanski podatki

Teža	[g]	123,8
Mere	[mm]	1015 x 14,2 x 4,5

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stanja signalnega stroja	LED, večbarvno RGB
	montažna luč	LED, belo

Trak LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

Opombe


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 0,3 m

Spojnik: M12; kodiranje: A



- | | |
|---|----------|
| 1 | + rdeče |
| 2 | + zeleno |
| 3 | GND |
| 4 | + belo |
| 5 | + modro |

diagrami in grafikoni

