


Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link module 8 DI M8 IP 67



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	50
Napajanje senzorja US		
Stopnja toka na vrata	[A]	0,1

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 8
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov		8; (4 x 2)
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Omejitev vhodnega toka	[mA]	15
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	790
IO-Link Device		
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	ne	
Binarni procesni podatki	32	
Min. čas procesnega cikla	[ms]	2,9
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Zaščita	IP 67	
Stopnja zaščite (NEMA 250)	6P	
Kemični medij	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	144,5
Materiali	PBT; vtičnica: medenina ponikljano; O-obroč: FKM	
Tesnilni material	FKM	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	prostor za nalepko	
	Zaščitne kapice: 2	
Dodatki (izbirno)	Zaporna kapica: M8, E73005	
Opombe		
Opombe	Samo za uporabo pri vrstah uporabe NFPA 79	
	Napravo je treba upravljati skladno s specifikacijo IO-Link verzija V1.1.2.	
	Največja dolžina kabla IO-Link kabla je 20 m.	
Embalažna enota	1 Kosov	



Modul CompactLine z IO-Link

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Električni priključek - IO-Link


Spojnik: M12; kodiranje: A



	IO-Link
1	L +
2	ni zasedeno
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Električni priključek - Procesni priključek

Spojnik: M8; kodiranje: A; Tesnilo: FKM



	Vhodi X1.0...X1.7
1	Napajanje senzorja +24 V
3	Napajanje senzorja -
4	Vhod podatkov