


Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DX2023

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Uporaba

univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	50...60
Toleranca obratovalne napetosti	[%]	33...58
Obratovalna napetost	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Poraba toka	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...45
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...75
Zaščita		IP 65; (na čelni strani)
Terminali stopnje zaščite		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Mehanski podatki

Teža	[g]	575,4
Materiali		Noryl UL94-V-0

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	7-segmentni prikazovalnik LED, oranžno 6 znakov 15 mm
--------	---

Električni priključek

vijačne objemke, DC: 10 x ...1,5 mm²

vijačne objemke, AC: 4 x ...2,5 mm²

Priključek

