


Vtič adapterja

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-obroč



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	17,1
Mere	[mm]	18 x 18 x 20
Namestitveni navoj		PG 9
Materiali		tlačno litje cinka ponikljano
Material ulitega dela		tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E10411



Vtič adapterja

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo