




Priključni kabel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E10633

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
--------------------------	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
--------------------------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Materiali	PA 6.6
Material ulitega dela	PA 6.6
Material slepe matice	aluminij, črno eloksirano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: aluminij, črno eloksirano



Električni priključek

Kabel: 1 m, PVC, oranžno; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: aluminij, črno eloksirano

