


## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH042MSS0005A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC645

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Območje uporabe

Posebna značilnost Brez halogenov

## Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

## Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 67

## Mehanski podatki

Teža [g] 163

Mere [mm] 15 x 15 x 47

Materiali PUR transparentno

Material ulitega dela PUR, transparentno

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Opombe

Embalážna enota 1 Kosov

# E10827



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH042MSS0005A04

### Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR, transparentno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BK = | rjavo       |
| BU = | črn         |
| WH = | modro       |
|      | belo        |