
ANT420

RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF GBRWIDUS03



Območje uporabe			
Uporaba		zaznavanje predmetov na transportni opremi	
Radijska odobritev za		ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina	
Opomba glede radijske odobritve		Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.	
Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]	19,2...28,8 DC; (Oskrbovanje samo prek enote za analizo DTE10x (skladno z EN 60950-1))	
Poraba toka	[mA]	< 50	
Zaščitni razred		III	
Delovna frekvenca	[MHz]	13,56	
Standard RFID		ISO 15693	
Območje zaznavanja			
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje	[mm]	100	
Razdalja stranske glave za pisanje/branje	[mm]	60	
Razmak do oznake ID	[mm]	nanaša se na značko kovanca 30 mm; I-CODE SLI	: ≤ 16
Vmesniki			
Komunikacijski vmesnik		DATA / DTE10x	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-20...60	
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67; IP 69K	
Dovoljenja/preverjanja			
Odpornost na šoke		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, neprekinjeno)
Odpornost proti vibracijam		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[Let]	509,62	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	109,6	

ANT420

RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF GBRWIDUS03

Ohišje		cilindrično
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 50
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: legirano jeklo; Zaščitni pokrov: PPS; LED okno: PEI

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno

Pribor


V sklopu dobave	Matica 2 x M18 x 1

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

