# E10923


## Priključni kabel

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E11324

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!




| | | |
|---|---|---|
| **Območje uporabe** | | |
| Posebna značilnost | | Brez halogenov |
| **Električni podatki** | | |
| Obratovalna napetost | [V] | 10...30 DC |
| Zaščitni razred | | III |
| **Pogoji okolja** | | |
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
| Zaščita | | IP 67 |
| **Mehanski podatki** | | |
| Materiali | | TPU |
| Material ulitega dela | | TPU |
| Material slepe matice | | medenina, poniklјano |
| **Opombe** | | |
| Embalažna enota | | 1 Kosov |


# E10923

## Priključni kabel

**VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS**

### Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano




### Električni priključek

Kabel: 0,3 m, TPU, Brez halogenov; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Priključek




### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, poniklјano

