


ANT512



RFID glava za branje/pisanje LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 LED rumeno
- 2 LED zeleno



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Kitajska; Tajvan; Indija; Južna Koreja; Singapur; Malezija; Združeno kraljestvo; Nova Zelandija
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	24 DC
Poraba toka [mA]	< 50
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	0,125

Območje zaznavanja

Hitrost gibanja [m/s]	< 0,5
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm]	400
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm]	400
Razmak do oznake ID [mm]	Branje : ≤ 60 (statično)
	Pisanje : ≤ 55 (statično)
	referenčna oznaka : E80360



RFID glava za branje/pisanje LF

DTRLF MCRWIDUS01

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	DATA / DTE10x	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; IP 69K	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[Let]	536
Mehanski podatki		
Teža	[g]	185
Ohišje	kvadrasto	
Zaznavno pročelje	5 izbirnih položajev	
Mere	[mm]	40 x 40 x 54
Materiali	ohišje: PA; kovinski deli: legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno
Opombe		
Opombe	Za razmake do drugih oznak ID poglej pripadajoči podatkovni list (E803xx)	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12, vrtljivo, zaskočno aretirano; kodiranje: A		
2 1 3 4 		



RFID glava za branje/pisanje LF

DTRLF MCRWIDUS01

Priključek

