


ANT600



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED stanje obratovanja
2 LED prikazovalnik
3 Namestitveni navoj: M4 največja globina vstavljanja: 15 mm



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	EU/RED; Japonska; Avstralija; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; Malezija; Brazilija; Kanada; Mehika; Nova Zelandija; Južna Koreja; ZDA; Vietnam
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19,2...28,8 DC; (Oskrbovanje samo prek enote za analizo DTE10x)
Poraba toka [mA]	< 150
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56

Območje zaznavanja

Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm]	400
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm]	600
Razmak do oznake ID [mm]	nanašajoč se na ID tag E80384 : < 190 v primerjavi z ISO kartico E80407 : < 230

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	DATA / DTE10x
------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF HLRWIDUS03

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / udarec
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Odobritev UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	Številka datoteke UL	E205959

Mehanski podatki

Teža	[g]	450
Mere	[mm]	120 x 50 x 113
Materiali		PBT; PC; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	4 x LED prikazovalnik, rumeno moč signala ID tag

Opombe

Opombe	Za razmake do drugih oznak ID poglej pripadajoči podatkovni list (E803xx)	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

